Fiche de données

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
Référence	1170410000
Type	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0
GTIN (EAN)	4032248962525
Qté.	50 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-12-31T00:00:00+01:00

Fiche de données

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E344862

Dimensions et poids

Longueur	25.1 mm	Longueur (pouces)	0.9882 inch
Poids net	0.7 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Surface du contact	doré	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Résistance d'isolation	> 1010 Ω	Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc
Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	2.5 mm²
Cycles d'enfichage	> 1000	Type de contact	Mâle

Réglages concernant Pince à sertir SAI M23

Réglages de la pince à sertir SAI M23	Pince à sertir	1
	Réglage du positionneur	7
	Contact à sertir	Broche de sertissage puissance 2 mm
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm²	Section du conducteur 2.50 mm²
		Réglage des mâchoires de sertissage 1.47
		Section du conducteur 4.00 mm²
		Réglage des mâchoires de sertissage 1.6

Fiche de données

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin



Fiche de données

SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

...pour M23



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Version	
Référence	1203840000	Outil de pression pour le signal et les contacts de puissance,	
GTIN (EAN)	4032248986934	Sertissage avec 4 empreintes	
Qté.	1 ST		