# Fiche de données

## SCREWTY- M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Outil de serrage pour câbles M8 surmoulés |
| Référence | 1900010000 |
| Type | SCREWTY- M8 |
| GTIN (EAN) | 4032248375844 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Emballage | Carton |

# Fiche de données

## SCREWTY- M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 27.4 mm | Largeur (pouces) | 1.0787 inch |
| Longueur | 220 mm | Longueur (pouces) | 8.6614 inch |
| Poids net | 167 g | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Description de l'article | Outil pour presse-étoupes pour répartiteurs SAI taille M8 |

### Note importante

| | |
|---|---|
| Informations sur le produit | Livraison avec :<br>• Poignée standard 1/4 pouce<br>• Fixation M8 pour lignes moulées |