

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | FrontCom, Set |
| 订货号 | 1989020000 |
| 类型 | IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P |
| GTIN (EAN) | 4050118373615 |
| 数量 | 1 items |

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 134 mm | 深度 (英寸) | 5.2756 inch |
| 高度 | 40 mm | 高度 (英寸) | 1.5748 inch |
| 宽度 | 67 mm | 宽度 (英寸) | 2.6378 inch |
| 净重 | 494 g | | |

温度

存储温度

工作温度

安装温度

环保产品合规

| | |
|------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

基本信息

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---|------|--------------------------------|----|---|------|----------------------------------|----|---|------|-------------------------------|----|---|------|-----------------------------|----|---|------|------------------------------|----|---|------|----------------------------|
| 产品型号 | Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65, 闭合状态 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 框体材料 | 铸锌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盖板材料 | 聚碳酸酯(PC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考产品 | IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考产品 | <table border="1"> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>参考信息</td> <td>IE-FC-SFP-KEY2</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>参考信息</td> <td>IE-FC-SP-PWB/2ST</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>参考信息</td> <td>IE-FCI-PWB-DE</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>参考信息</td> <td>IE-BI-USB-A</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>参考信息</td> <td>IE-BI-RJ45-C</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>参考信息</td> <td>IE-FC-PWPC</td> </tr> </table> | 基数 | 1 | 参考信息 | IE-FC-SFP-KEY2 | 基数 | 1 | 参考信息 | IE-FC-SP-PWB/2ST | 基数 | 1 | 参考信息 | IE-FCI-PWB-DE | 基数 | 1 | 参考信息 | IE-BI-USB-A | 基数 | 1 | 参考信息 | IE-BI-RJ45-C | 基数 | 1 | 参考信息 | IE-FC-PWPC |
| 基数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考信息 | IE-FC-SFP-KEY2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考信息 | IE-FC-SP-PWB/2ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考信息 | IE-FCI-PWB-DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考信息 | IE-BI-USB-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考信息 | IE-BI-RJ45-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考信息 | IE-FC-PWPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

技术数据

| | | | |
|--------|--|--------|-------------------------------|
| 打印 | 包含固定标签: "仅供服务用!", "USB", "以太网", "230 V AC" | 隔板 | 2x 数据, 1x 电源, 已屏蔽 |
| 框架 | 塑料防护盖, 可用钥匙锁定 | 插座额定电压 | 250 V |
| 电源插芯 | DE 插座 | 数据插芯 | USB 2.0 A/A, Cat.6 RJ45 耦合器 A |
| 插座额定电流 | 16 A | | |

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

通用标准

| | |
|-----------|------------|
| 证书号 (DNV) | TAA000022B |
|-----------|------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

