

PZ 10 SQR ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 0.14mm ² , 10mm ² , 四边形夹 |
| 订货号 | 1989310000 |
| 类型 | PZ 10 SQR ZERT |
| GTIN (EAN) | 4050118373660 |
| 数量 | 1 items |

PZ 10 SQR ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 宽度 | 195 mm | 宽度 (英寸) | 7.6772 inch |
| 净重 | 510 g | | |

环保产品合规

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| RoHS 合规状态 | 不受影响 | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 | | |

PW6 技术数据

| | | | |
|------|------|----|-------------|
| 物品描述 | 压接工具 | 类型 | 机械的, 压模不可拆卸 |
|------|------|----|-------------|

压接工具数据

| | | | |
|------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 驱动 | 机械 | 管状端头 最大横截面 | 10 mm ² |
| 管状端头 最小横截面 | 0.14 mm ² | Crimpart/-profil | 四边形成夹 |

触点描述

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 插针类型 | 带/不带塑料套圈的管状端头 | 导线最大压接面积, AWG | AWG 8 |
| 导线最小压接面积, AWG | AWG 26 | 压接范围, 最大 | 10 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.14 mm ² | | |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

PZ 10 SQR ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



应用举例



PZ 10 SQR ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | ERTE GRIFFE PZ | 版本 |
| 订货号 | 9202810000 | 压接工具, 备用件 |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| 数量 | 1 ST | |