Fiche de données

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les capuchons de protection protègent les voies d'enfichage non raccordées contre les influences externes.

Informations générales de commande

Version	Sous-ensembles protégés, Capuchon de protection
Référence	2330260000
Type	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	1.35 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Caractéristiques techniques générales

Matériau de base du boîtier	PA 66	Degré de protection	IP67
Température de fonctionnement	-40 °C ... 90 °C		