

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

#### 通用订货数据

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	<u>2003350000</u>
类型	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2000039-80039714

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>11</b> .	
由 积.	
TUD	

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E223801

#### 尺寸和重量

高度	19.5 mm	高度 (英寸)	0.7677 inch
宽度	51.5 mm	宽度 (英寸)	2.0276 inch
长度 净重	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
	13.5 g		

### 温度

存储温度	工作温度	-40 °C70 °C
		·

#### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

#### 基本信息

产品型号	隔板,不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
插芯			
D-Sub 9 针信号插芯 / VGA / HDMI	1	大号电源插芯	1
通用标准			

CSA 认证号

E223801

# 分类

cURus 证书号

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

# 数据信息页

## IE-FC-IP-PWB/1D9




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

### 尺寸图





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 电源插座



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑,还提供一系列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此,FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

#### 通用订货数据

週刊 りり	<b>文人</b> 1/白	
类型	IE-FCI-PWB-AU	版本
订货号	1450830000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-AU-10A	版本
订货号	<u>1546590000</u>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CH	版本
订货号	1450780000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 J, 孔式, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CN	版本
订货号	1450790000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	版本
订货号	2426700000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-DE	版本
订货号	1450730000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 F, 孔式, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-DE-OR	版本
订货号	1554000000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 F, 孔式, DE, 橙色
GTIN (EAN)	4050118360806	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR	版本
订货号	1450750000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR-OR	版本
订货号	2007230000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR, 橙色
GTIN (EAN)	4050118392135	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-GB	版本
订货号	1450770000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 G, 孔式, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

类型	IE-FCI-PWB-IND	版本
订货号	<u>2500710000</u>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 D, 孔式, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-ISR	版本
类型 订货号	IE-FCI-PWB-ISR 2531060000	版本 FrontCom, 大号电源插芯, 类型 H, 孔式, ISR

#### Signal - D-SUB



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑,还提供一系列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此,FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

#### 通用订货数据

类型	IE-FCI-D9-FF	版本
订货号	<u>1450840000</u>	FrontCom, D-Sub,9 针信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FM	版本
订货号	1450850000	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插头, 孔式
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FS	版本
订货号	<u>1450870000</u>	FrontCom, D-Sub,9 针信号插芯. 孔式 / 焊接连接
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	

#### 信号-VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑,还提供一系列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

#### 通用订货数据

类型	IE-FCI-HD15-FF	版本
订货号	<u>1556290000</u>	FrontCom, VGA 耦合, VGA/HD15 信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 ST	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

订货号

类型 IE-FCI-HDMI-FF

2003390000

4050118387414 GTIN (EAN)

数量 1 ST

FrontCom, HDMI 耦合, 信号插芯 HDMI, 插座 / 插座

#### 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符 合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

#### 通用订货数据

类型 SDS 0.4X2.5X75 订货号 9009030000

GTIN (EAN) 4032248266944

1 ST

版本

螺丝刀, 螺丝刀

#### 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

#### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

订货号

类型 ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

GTIN (EAN) 4008190985950

1736181044

数量 200 ST

# 数据信息页

### IE-FC-IP-PWB/1D9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### FrontCom Vario 附件



### 通用订货数据

类型 IE-FC-PWPC 订货号 <u>1450820000</u>

GTIN (EAN) 4050118255584

数量 1 ST

版本

FrontCom, 触摸安全保护, 单框架