

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	2003350000
类型	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
数量	1 items

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E223801

尺寸和重量

高度	19.5 mm	高度 (英寸)	0.7677 inch
宽度	51.5 mm	宽度 (英寸)	2.0276 inch
长度	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
净重	13.5 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

基本信息

产品型号	隔板, 不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
------	----------	----	----------

插芯

D-Sub 9 针信号插芯 / VGA / HDMI	1	大号电源插芯	1
----------------------------	---	--------	---

通用标准

cURus 证书号	E223801	CSA 认证号	2000039-80039714
-----------	---------	---------	------------------

分类

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

电源插座



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-PWB-AU	版本
订货号	1450830000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-AU-10A	版本
订货号	1546590000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CH	版本
订货号	1450780000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 J, 孔式, CH
GTIN (EAN)	4050118255533	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CN	版本
订货号	1450790000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	版本
订货号	2426700000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-DE	版本
订货号	1450730000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 F, 孔式, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-DE-OR	版本
订货号	1554000000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 F, 孔式, DE, 橙色
GTIN (EAN)	4050118360806	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR	版本
订货号	1450750000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR-OR	版本
订货号	2007230000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR, 橙色
GTIN (EAN)	4050118392135	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-GB	版本
订货号	1450770000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 G, 孔式, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
数量	1 ST	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	IE-FCI-PWB-IND	版本
订货号	2500710000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 D, 孔式, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-ISR	版本
订货号	2531060000	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 H, 孔式, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
数量	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-D9-FF	版本
订货号	1450840000	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FM	版本
订货号	1450850000	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插头, 孔式
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FS	版本
订货号	1450870000	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 孔式 / 焊接连接
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	

信号 - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-HD15-FF	版本
订货号	1556290000	FrontCom, VGA 耦合, VGA/HD15 信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 ST	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	IE-FCI-HDMI-FF	版本
订货号	2003390000	FrontCom, HDMI 耦合, 信号插芯 HDMI, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 ST	

开槽螺丝刀




带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.4X2.5X75	版本
订货号	9009030000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。

适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装) 。

通用订货数据

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	版本
订货号	1736181044	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

FrontCom Vario 附件



通用订货数据

类型	IE-FC-PWPC	版本
订货号	1450820000	FrontCom, 触摸安全保护, 单框架
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 ST	