Fiche de données

SDIS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
Référence	2749780000
Type	SDIS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118896527
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

SDIS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Largeur	164 mm	Largeur (pouces)	6.4567 inch
Longueur	165 mm	Longueur (pouces)	6.4961 inch
Diamètre	2 mm	Poids net	29.04 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 0,4x2,5	Version	droit

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	2 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.4 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	60 mm
Type de lame	A		