

**PAC-S300-SL20-AY1-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

随着场地设施变得更为复杂, 某些PLC已不能满足日益增加的 I / O 信号需求, 因此, 许多装置和厂房必须在不改变现场布线的前提下, 对现有控制器进行更新换代。通过使用魏德米勒适配器、预制电缆和接口产品, 您可以轻松、安全地更换 PLC系统: 您可以保持现有的现场布线, 测试新的系统, 并将安装停机时间缩至最短。

**通用订货数据**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 订货号        | 2004850040                           |
| 类型         | <a href="#">PAC-S300-SL20-AY1-4M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986594159                        |
| 数量         | 1 items                              |

## PAC-S300-SL20-AY1-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 912 g |
|----|-------|

## 温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

## 环保产品合规

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态       | 合规，有例外                               |
| RoHS 豁免（如适用/已知） | 6c                                   |
| REACH SVHC      | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP            | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## 通用参数

|           |                                            |        |                      |
|-----------|--------------------------------------------|--------|----------------------|
| 电缆长度      | 4 m                                        | 基础材料   | PVC                  |
| 电缆        | 非屏蔽单芯                                      | 接口联接器  | 2 x BLC 5.08/10/180R |
| PLC 侧接联接器 | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH20-1AA0<br>40P | 导线压接面积 | 0.50 mm <sup>2</sup> |

## 电气数据

|      |                     |
|------|---------------------|
| 额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
|------|---------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |