

**PAC-S300-SL20-AY0-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

随着场地设施变得更为复杂,某些PLC已不能满足日益增加的I/O信号需求,因此,许多装置和厂房必须在不改变现场布线的前提下,对现有控制器进行更新换代。通过使用魏德米勒适配器、预制电缆和接口产品,您可以轻松、安全地更换PLC系统:您可以保持现有的现场布线,测试新的系统,并将安装停机时间缩至最短。

**通用订货数据**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 订货号        | 2004860040                           |
| 类型         | <a href="#">PAC-S300-SL20-AY0-4M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986594258                        |
| 数量         | 1 items                              |

## PAC-S300-SL20-AY0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 905 g |
|----|-------|

## 温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## 通用参数

|           |  |        |                      |
|-----------|--|--------|----------------------|
| 电缆长度      | 4 m  | 基础材料   | PVC                  |
| 电缆        | 非屏蔽单芯                                      | 接口联接器  | 2 x BLC 5.08/10/180R |
| PLC 侧接联接器 | SIEMENS S7300<br>6EST921-3AH00-1AA0<br>20P | 导线压接面积 | 0.50 mm <sup>2</sup> |

## 电气数据

|      |                     |
|------|---------------------|
| 额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
|------|---------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |