Fiche de données

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	TwinMark, Repères de fils et de câbles, 2.4 - 4.8 mm, blanc
Référence	2904830000
Type	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685314
Qté.	1 Pièce

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Largeur	7.6 mm	Largeur (pouces)	0.2992 inch
Longueur	75000 mm	Longueur (pouces)	2952.75 inch
Poids net	732 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge		
Largeur	7.6 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C		
Couleur	blanc		
Halogène	Non		
Longueur	75000 mm		
Matériau de base	Polyoléfine		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau de gaine thermorétractable	
imprimante compatible			
Nombre de repérages par combinaison	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.75 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	4.8 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur	2.4 - 4.8 mm
Section de raccordement de conducteur	0.75 - 4 mm²		

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Version
Référence	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qté.	1 ST	