Fiche de données

APD FP35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Pied de montage (bloc de jonction)
Référence	3232110000
Type	APD FP35
GTIN (EAN)	4069166020419
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

APD FP35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	9 mm	Profondeur (pouces)	0.3543 inch
Hauteur	59.9 mm	Hauteur (pouces)	2.3583 inch
Largeur	29 mm	Largeur (pouces)	1.1417 inch
Poids net	5.9 g		

Températures

Température d'utilisation continue, min.	-40 °C	Température d'utilisation continue, max.	105 °C

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Rail DIN

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA	Couleur	noir

Généralités

Instruction de montage	Rail DIN