Fiche de données

APD MC35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Pied de montage (bloc de jonction)
Référence	3232120000
Type	APD MC35
GTIN (EAN)	4069166020426
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

APD MC35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0.748 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0.3937 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Poids net	5.9 g		

Températures

Température d'utilisation continue, min.	-40 °C	Température d'utilisation continue, max.	105 °C

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Rail DIN

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA	Couleur	noir

Généralités

Instruction de montage	Rail DIN