

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块，即使在最极端的环境条件下，您也可监视、控制并调整您的进程。由此，WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用户易用性。图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和数字输入的灵活切换，以及数字输出。软件和硬件范围均可根据客户的具体需求相应扩展。

通用订货数据

版本	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
订货号	2010680000
类型	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	LOGIC UNIT WCU 860S

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
 UL File Number Search [UL 网站](#)
 证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	93 mm	高度 (英寸)	3.6614 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	102 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

抗震性	最小 50 m/s² (5 g) @ 10... 150 Hz	安装导轨已装备	TS 35
-----	------------------------------------	---------	-------

电源

反向电路保护 是 (结合外部保险丝)

系统数据

接口 TTL 232

联接数据

联接类型 插拔式弹簧端子 (0.25 -
1.5 mm²)

分类

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

入门套件



通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块，即使在最极端的环境条件下，您也可监视、控制并调整您的进程。由此，WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用户易用性。图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和数字输入的灵活切换，以及数字输出。软件和硬件范围均可根据客户的具体需求相应扩展。

通用订货数据

类型	STARTERKIT WCU 650	版本
订货号	2007290000	graphically programmable logic module incl. programming adapter,
GTIN (EAN)	4050118392517	CAN interface, Mounting foot
数量	1 ST	

附件



通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块，即使在最极端的环境条件下，您也可监视、控制并调整您的进程。由此，WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用户易用性。图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和数字输入的灵活切换，以及数字输出。软件和硬件范围均可根据客户的具体需求相应扩展。

通用订货数据

类型	WCU 860S - MICON-L CABLE	版本
订货号	2515020000	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749	
数量	1 ST	