LOGIC UNIT WCU 650



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块,即使在最极端的环境条件下,您也可监视、控制并调整您的进程。由此,WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用户易用性。 图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和数字输入的灵活切换,以及数字输出。 软件和硬件范围均可根据客户的具体需求相应扩展。

通用订货数据

graphically programmable logic module, CAN		
nterface, Mounting foot		
<u>2010680000</u>		
LOGIC UNIT WCU 650		
4050118397406		
1 items		
本产品即将停产。		
2024-06-30T00:00:00+02:00		
LOGIC UNIT WCU 860S		

LOGIC UNIT WCU 650



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	<i>((</i>)		
	C E COLD	5	
ROHS	—————————————————————————————————————		
JL File Number Search	UL 网站		
正书号 (cULus)	E141197		
マナ 和重量			
☆	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
深 高度	93 mm	高度 (英寸)	3.6614 inch
3.C 宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
争重	102 g		
温度			
字储温度 	-40 °C70 °C	工作温度	-40 °C70 °C
_{厅叫<i>画</i>及 湿度}		工作////////////////////////////////////	-40 C70 C
环保产品合规			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A I I I I	45 A = 10		
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
抗震性	最小 50 m/s² (5 g) @ 10 150 Hz	安装导轨已装备	TS 35
电源			
反向电路保护	是 (结合外部保险丝)		
系统数据			'
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TTL 232		
联接数据			
联接类型	插拔式弹簧端子(0.25 -		
ハスハエ	1.5 mm ²)		
分类	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 9.0	27-24-22-16
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 11.0	27-24-22-16	ECLASS 12.0	27-24-22-16
ECLASS 13.0	27-24-22-16	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

目录日期/图纸 2

LOGIC UNIT WCU 650



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

入门套件



通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块,即使在最 极端的环境条件下,您也可监视、控制并调整您的进程。 由此,WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用 户易用性。 图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和 数字输入的灵活切换,以及数字输出。 软件和硬件范围均 可根据客户的具体需求相应扩展。

通用订货数据

类型 STARTERKIT WCU 650

2007290000

4050118392517

数量 1 ST 版本

graphically programmable logic module incl. programming adapter,

CAN interface, Mounting foot

附件

订货号

GTIN (EAN)



通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块,即使在最 极端的环境条件下,您也可监视、控制并调整您的进程。 由此,WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用 户易用性。 图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和 数字输入的灵活切换,以及数字输出。 软件和硬件范围均 可根据客户的具体需求相应扩展。

3

通用订货数据

类型 WCU 860S - MICON-L CABLE

版本

订货号 2515020000

GTIN (EAN) 4050118528749

1 ST 数量

USB 2.0