## **CC 15/60 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### 符合标准: CC

系统兼容的产品范围包括用于识别标准组件的标签,及其他通用和常用标记形式: 如用于制作铭牌的 CC85/54标记号。

#### MultiMark 的优势

- "满足不同要求的不同材料"
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

#### 通用订货数据

版本	ClipCard, 设备标识牌, 15 x 60 mm, 白色		
订货号	<u>2005410000</u>		
类型	CC 15/60 MM WS		
GTIN (EAN)	4050118391077		
数量	450 items		

# CC 15/60 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
	-X		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.1 mm	深度 (英寸)	0.0039 inch
<u>///</u> 高度	15 mm	 高度 (英寸)	0.5906 inch
3. <u>次</u> 宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
<del>2000</del> 争重	0.31 g	2502 (21.31	
温度			
工作温度范围	-40120 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
	'		
粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	类型	自我粘贴的, 无卤
宽度	60 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	120 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色		不
基础材料	聚酯纤维	打印标志	无
认证符合 UL 969	是	适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
工作温度范围	-40120 °C	—————————————————————————————————————	450
设备标记号			
卤素	不		
	<u> </u>		
分类 			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
LCLASS 13.0	27-20-11-04	ECLASS 14.0	27-20-11-04

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# CC 15/60 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# 数据信息页

## **CC 15/60 MM WS**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

类型 RIBBON MM 76/360 SW

订货号 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER 115

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

版本

### **THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

编制日期 15.11.2025 04:23:01 MEZ