## **SM 27/12.5 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







## 防不当操作: SM

MultiMark 设备标记号可用于识别多个厂商的设备。在各个应用领域,产品保证对所有组件进行明确分配,例如来自不同的供应商控制和信号装置。

MultiMark 的优势

- "满足不同要求的不同材料"
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

### 通用订货数据

版本	SwitchMark, 设备标识牌, 12.5 x 27 mm, 白色
订货号	<u>2006500000</u>
类型	SM 27/12.5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118391367
数量	1000 items

# **SM 27/12.5 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
尺寸和重量				
 深	0.1 mm	深度 (英寸)	0.0039 inch	
	12.5 mm	 高度 (英寸)	0.4921 inch	
宽度	27 mm	 宽度 (英寸)	1.063 inch	
净重	0.12 g			
温度				
工作温度范围	-40120 °C			
RoHS 合规状态	合规, 无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
—————————————————————————————————————		,		
2017 英人31点	<u> </u>			
粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	<u>类型</u>	无卤,自我粘贴的	
宽度	27 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	120 °C	最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色		不	
基础材料	聚酯纤维	打印标志	无	
认证符合 UL 969	是	适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
工作温度范围	-40120 °C	每卷数量	1000	
设备标记号				
	不			
<del></del>	<u>'</u>			
7 <del>.</del>				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04 27-28-11-04	

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# **SM 27/12.5 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## **SM 27/12.5 MM WS**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

### 通用订货数据

类型 RIBBON MM 76/360 SW 订货号 <u>2005080000</u>

订货号 <u>2005080000</u> GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

### **THM MULTIMARK**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER 115

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

#### 版本

### **THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

4

## 通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST