Fiche de données

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil de sertissage pour embouts, 6mm², 25mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	9040470000
Type	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
Qté.	1 Pièce

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	529.57 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	Sans isolant	Plage de sertissage, max.	25 mm²
Plage de sertissage, min.	6 mm²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	25 mm²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal

Note importante

Informations sur le produit	Plage de sertissage 2 (avec plusieurs positions de sertissage : 10 mm2, 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2 Plage de sertissage 4 (avec plusieurs positions de sertissage : 16 mm2, 2 x 10 mm2