

**KTB MOPL 4538 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

安装板

带和不带孔的安装板，用于纵向和横向安装 DIN 安装导轨，或将组件直接安装在安装板上。

**通用订货数据**

版本	Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 预先打通, 高度: 403 mm, 宽度: 321 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">2022590000</a>
类型	KTB MOPL 4538 MSZN H
GTIN (EAN)	4050118403657
数量	1 items

**KTB MOPL 4538 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	403 mm	高度 (英寸)	15.8661 inch
宽度	321 mm	宽度 (英寸)	12.6378 inch
净重	1553 g		

**温度****工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		

**附件常规信息**

材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		

**分类**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**KTB MOPL 4538 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****安装板**

安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

**通用订货数据**

类型 GFSC M5X10 TX20 SET

订货号 [1274150000](#)

GTIN (EAN) 4050118063820

数量 1 ST

版本

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,  
深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

**导轨材料**

采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

**安装硬件**

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件  
实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭  
牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖  
上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装  
套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全  
地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以  
降低或完全消除漏电危险。

**通用订货数据**

类型 FKSC M6X8 D9/SW3

订货号 [0642600000](#)

GTIN (EAN) 4008190058258

数量 50 ST

版本

Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢

**深度 7.5 mm**

集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足  
每个应用程序的特定要求。

**端子导轨**

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电  
子设备、端子）组件。

**KTB MOPL 4538 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	TS35X7.5 ST KTB4538 HOR	版本
订货号	<a href="#">8000006724</a>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 321 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理
GTIN (EAN)	4050118652925	的, 经镀铬处理的
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST KTB4538 VER	版本
订货号	<a href="#">8000006713</a>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 403 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
GTIN (EAN)	4050118652864	
数量	20 ST	