

**HDC MBUS8 X6A FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

**通用订货数据**

版本	Insert
订货号	<a href="#">2427910000</a>
类型	HDC MBUS8 X6A FC
GTIN (EAN)	4050118437102
数量	2 items

## HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	34.8 mm	深度 (英寸)	1.3701 inch
高度	12.2 mm	高度 (英寸)	0.4803 inch
宽度	12.2 mm	宽度 (英寸)	0.4803 inch
净重	6 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 90 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 通用数据

回路数	8	编码	X-编码
插针镀层	镀金的	传输速率	10 Gbps
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	目录册	Cat. 6A
额定电压	50 V	额定电流	0.5 A
插拔次数	100	型号	插座
污染等级	2		

## 分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

压接触点

紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。



通用订货数据

类型	HDC MBUS8 F AWG20	版本
订货号	<a href="#">2565990000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575842	
数量	100 ST	
类型	HDC MBUS8 F AWG22	版本
订货号	<a href="#">2565970000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575828	
数量	100 ST	
类型	HDC MBUS8 F AWG26-24	版本
订货号	<a href="#">2565950000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575804	
数量	100 ST	

屏蔽套管

紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。



通用订货数据

类型	HDC MBUS CFS 5.0	版本
订货号	<a href="#">2566080000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
数量	10 ST	
类型	HDC MBUS CFS 7.0	版本
订货号	<a href="#">2566070000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
数量	10 ST	
类型	HDC MBUS CF 7.3	版本
订货号	<a href="#">2566060000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
数量	10 ST	

**HDC MBUS8 X6A FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC MBUS CF 7.9	版本
订货号	<a href="#">2566050000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
数量	10 ST	
类型	HDC MBUS CF 8.5	版本
订货号	<a href="#">2566040000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
数量	10 ST	
类型	HDC MBUS CF 9.1	版本
订货号	<a href="#">2566030000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
数量	10 ST	
类型	HDC MBUS CF 9.7	版本
订货号	<a href="#">2566020000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
数量	10 ST	
类型	HDC MBUS CF 10.3	版本
订货号	<a href="#">2566010000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
数量	10 ST	
类型	HDC MBUS CF 11.0	版本
订货号	<a href="#">2566000000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
数量	10 ST	

开放式端头 / 开放式端头



**紧凑**  
 新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

类型	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000	版本
订货号	<a href="#">2712581000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752755	
数量	1 ST	
类型	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000	版本
订货号	<a href="#">2712671000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753011	
数量	1 ST	
类型	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000	版本
订货号	<a href="#">2712571000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752748	
数量	1 ST	

**HDC MBUS8 X6A FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

类型	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 版本
订货号	<a href="#">2712681000</a>
GTIN (EAN)	4050118753028
数量	1 ST