Adatlap

# SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Beépített dugók, M8 thread, tű, egyenes, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m |
| Rendelési szám | 1078720000 |
| Típus | SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8 |
| GTIN (EAN) | 4032248840618 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 12 g |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Érkeresztmetszet | 0.25 mm² | Sodrat / kábelhossz | 0.5 m |
| Színkód gyűrű | Barna, Fehér, Kék, Fekete | Pólusok száma | 4 |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | nincs |
| Érintkező felület | Aranyozott | Csatlakozás típusa | Érintkező |
| Ház fő anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Névleges feszültség | 30 V |
| Névleges áram | 4 A | Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Kábelcsavarzat | M 8 |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C | | |

### Szabványok

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | nincs |
| Csatlakozási menet | M8 thread | Érintkező felület | Aranyozott |
| Érkeresztmetszet | 0.25 mm² | Csatlakozás típusa | Érintkező |
| Ház fő anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Névleges feszültség | 30 V |
| Névleges áram | 4 A | Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Kábelcsavarzat | M 8 |
| Alapanyag | PVC | Névleges feszültség | 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole) |
| 1. csatlakozás | M8 | 2. csatlakozás | Flying wires |
| Sodrat / kábelhossz | 0.5 m | Felerősítő menet | M8 |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C | Vezeték külső átm. | - |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


# SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok

### Kapcsolási rajz




### Póluskiosztás




### Szerelési kivágás

