Adatlap

SM 27/27 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	SwitchMark, Készülékjelölők, 27 x 27 mm, szürke
Rendelési szám	1079520000
Típus	SM 27/27 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840946
Qty.	60 Darab

SM 27/27 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.011 kg CO2 eq.

Általános adatok

Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	27 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	szürke	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MultiCard
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SM 27/27 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



SM 27/27 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő termékek

Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ETO SM 27/27	Változat
Rendelési szám	1805840000	SwitchMark, Védőkupak, 27 x 27 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248273577	
Qty.	10 ST	