Adatlap

CC 15/49 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 49 mm, CC-H 15/49 tartó, szürke
Rendelési szám	1079570000
Típus	CC 15/49 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840977
Qty.	40 Darab

CC 15/49 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	1.2 mm	Mélység (coll)	0.0472 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1.9291 inch
Nettó tömeg	2.85 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.018 kg CO2 eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8	
Változat	dugaszolható	
Szélesség	49 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	szürke	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés	
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	CC-H 15/49 tartó	

Készülékjelölők

Halogén	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC 15/49 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

CC 15/49 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	CC-H 15/49	Változat
Rendelési szám	1790420000	ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248215218	
Qty.	25 ST	
Típus	CC-RAIL 1000	Változat
Rendelési szám	1790150000	ClipCard, Tartozékok, 1000 x 17 mm, Öntapadós, fekete
GTIN (EAN)	4032248213610	
Qty.	1 ST	
Típus	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Változat
Rendelési szám	1790160000	ClipCard, Fedél, 1000 x 19 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248213627	
Qty.	1 ST	
Típus	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Változat
Rendelési szám	1888300000	ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248494170	
Qty.	40 ST	
Típus	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Változat
Rendelési szám	1880830000	ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248480906	
Qty.	10 ST	