Data sheet

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A folyamat- és teljesítménygeneráló ágazati létesítmények folyamatirányítási rendszereiben a terepi eszközök beérkező jelei gyakran a rendezőszekrények sorkapcsaihoz csatlakoznak. A távoli I/O-hoz és a terepibuszhoz hasonló alternatív technológiák rendelkezésre állása ellenére sorkapcsokat használnak. Ez elsősorban azért van így, mert ezek masszív és egyszerű csatlakozórendszert kínálnak, illetve egyértelmű az elrendezésük. WMF (Weidmuller Multi Funktional) sorkapocs-sorunk többfunkciós megoldást kínál a jelek rendezésére.

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 2 |
| Rendelési szám | 1143010000 |
| Típus | WMF 2.5 DI BLZ PE |
| GTIN (EAN) | 4032248926169 |
| Qty. | 50 Darab |

Data sheet

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 44.5 mm | Mélység (coll) | 1.752 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 45 mm | Magasság | 90 mm |
| Magasság (coll) | 3.5433 inch | Szélesség | 5.08 mm |
| Szélesség (coll) | 0.2 inch | Nettó tömeg | 13.2 g |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Anyag adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alapanyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

### Rendszer specifikációk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Változat | 2 csavaros csatlakozás - 1 dugaszolható csatlakozás, Távtartó, PE-csatlakozással, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 2 | Szintek száma | 2 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| PE-csatlakozás | Igen | Tartósín | TS 35 |
| PE működés | Igen | | |

### CSA névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1057876 |
| B feszültség nagyság (CSA) | 300 V | B áram nagyság (CSA) | 19 A |
| D feszültség nagyság (CSA) | 300 V | D áram nagyság (CSA) | 10 A |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG | | |

### Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Nyitott oldala | jobb |
| Felpattintható | Nem | Felszerelés típusa | Felpattintható |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Névleges keresztmetszet | 2.5 mm² | Névleges feszültség | 250 V |
| Névleges DC feszültség | 250 V | Névleges áram | 20 A |
| Áram maximum vezetékoknál | 20 A | Szabványok | IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC 60947-7-1 szerint |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | | |

### Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|---|---|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Dugaszolható csatlakozás |

### Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Csatlakozási irány | oldalt | Meghúzási nyomaték, max. | 0.6 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 0.5 Nm | Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csatlakozás típusa 2 | Dugaszolható csatlakozás | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 4 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm² | Biztosítócsavar | M 3 |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm² | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm² | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.5 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.5 mm² |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 0.5 mm² | | |

### UL névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 12 AWG | B feszültség nagyság (cURus) | 300 V |
| D feszültség nagyság (cURus) | 300 V | Vezeték keresztmetszet, max. (cURus) | 12 AWG |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezeték keresztmetszet, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus) | 19 A | D áram nagyság (cURus) | 10 A |
| Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) | 12 AWG | | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Általános

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok | IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC 60947-7-1 szerint | Tartósín | TS 35 |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings



# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Tartozékok

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | AP WMF2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1142990000 | Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 87.25 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 | |
| Qty. | 50 ST | |

### Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | WEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 ST | |

### Tartozékok

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | WBB WMF2.5 BLZ | Változat |
| Rendelési szám | 1142980000 | Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 88.5 mm, Szélesség: 5.08 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248925896 | |
| Qty. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | IL WMF2.5 BLZ OR | Változat |
| Rendelési szám | 1167440000 | Rögzítőkengyelek (kapocs), PA 66, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 | |
| Qty. | 50 ST | |

### Lapos csavarhúzó

Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SDS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008330000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Qty. | 1 ST | |

### BLZP 5.08HC/90 SN



Hüvelyes dugók húzókengyeles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezetési szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókengyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948240000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624768 | |
| Qty. | 180 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948000000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624225 | |
| Qty. | 180 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948250000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624775 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948010000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624232 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948260000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624782 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948020000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624249 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948270000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624799 | |
| Qty. | 72 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948030000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624256 | |
| Qty. | 72 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948280000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624805 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948040000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624263 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948290000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624812 | |
| Qty. | 48 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948050000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624270 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948300000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624829 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948060000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624287 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948310000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624836 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948070000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624294 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948320000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624843 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948080000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624300 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948330000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624850 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948100000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624522 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948340000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624867 | |
| Qty. | 30 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948110000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624539 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948350000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624874 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948120000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624546 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948360000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624881 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948130000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624553 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948370000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624898 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948140000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624560 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1948380000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624904 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1948150000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248624577 | |
| Qty. | 18 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### BLZP 5.08HC/90F SN



Hüvelyes dugók húzókengyeles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezetési szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókengyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/02/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950040000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627974 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/02/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949800000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627721 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/03/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950050000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627981 | |
| Qty. | 72 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/03/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949810000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627738 | |
| Qty. | 72 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/04/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950060000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627998 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/04/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949820000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627745 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/05/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950070000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628001 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/05/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949830000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627752 | |
| Qty. | 48 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/06/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950080000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628018 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/06/90F SN G... | Változat |
| Rendelési szám | 1284860000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4050118075410 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/06/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949840000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627769 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/07/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950090000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628025 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/07/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949850000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627776 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/08/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950100000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628032 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/08/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949860000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627783 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/09/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950110000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628049 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/09/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949870000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627790 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/10/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950120000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628056 | |
| Qty. | 30 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/10/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949880000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627806 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/11/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950130000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628063 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/11/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949890000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627813 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/12/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950140000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628070 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/12/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949900000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627837 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/13/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950150000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628087 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/13/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949910000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627844 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/14/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950160000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628094 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/14/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949920000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627851 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/15/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950170000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628100 | |
| Qty. | 18 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/15/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949930000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627868 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/16/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950180000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628117 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/16/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949940000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627875 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/17/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950190000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628124 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/17/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949950000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627882 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/18/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950200000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628131 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/18/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949960000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627899 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/19/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950210000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628148 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/19/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949970000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627905 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/20/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950220000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628155 | |
| Qty. | 12 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLZP 5.08HC/20/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949980000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627912 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/21/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950230000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628162 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/21/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1949990000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627929 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/22/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950240000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 22, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628179 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/22/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1950010000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 22, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627936 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/23/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950250000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628186 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/23/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1950020000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627950 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/24/90F SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1950260000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248628193 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLZP 5.08HC/24/90F SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1950030000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248627967 | |
| Qty. | 12 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Tartozékok

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | WAD WMF2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1142970000 | Kapocsfedél, sötétbézs, Wemid, Magasság: 11 mm, Szélesség: 9.96 mm, Mélység: 9.68 mm, V-0 |
| GTIN (EAN) | 4032248926039 | |
| Qty. | 50 ST | |

### Üres

A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.
Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | WS 10/5 M MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1792000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | |
| Qty. | 720 ST | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accessories

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

## Keresztösszekötők

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| Qty. | 20 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | |
| Qty. | 20 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | |
| Qty. | 20 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Változat |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | |
| Qty. | 60 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2109000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| Qty. | 20 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | |
| Qty. | 20 ST | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accessories

## BLDF 5.08/180 SN



A nagy teljesítményű busz alkalmazásokhoz használt erőteljes összekapcsolt megoldás 400 V-os kisegítő energialáncok esetében is használható, 18.5 A áramtovábbítási kapacitással. A nagy szorító kapacitás (2,5 mm² huzalkeresztmetszet) különösen előnyös hosszú buszkábelek vagy nagyáramok esetében az alacsony feszültségcsökkenés miatt.
Négy peremes aljzat változat, beleértve a szabadalmaztatott kioldó reteszt, amely lehetővé teszi a felhasználóbarát kihúzási kialakításokat.
Specifikációk:
- 0,20 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC)
- 18,5 A (IEC)

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLDF 5.08/02/180 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000860000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817030 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/02/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001150000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248818020 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/03/180 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000870000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817276 | |
| Qty. | 80 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001160000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817726 | |
| Qty. | 80 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 2759190000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4064675007289 | |
| Qty. | 80 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/04/180 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000880000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817269 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/04/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001170000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248818075 | |
| Qty. | 60 ST | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLDF 5.08/05/180 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000890000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817078 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/05/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001180000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248818228 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/06/180 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000900000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817412 | |
| Qty. | 40 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/06/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001190000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248818174 | |
| Qty. | 40 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/07/180 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000910000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817450 | |
| Qty. | 32 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/07/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001200000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817535 | |
| Qty. | 32 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/08/180 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000920000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817092 | |
| Qty. | 28 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/08/180 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001210000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817573 | |
| Qty. | 28 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### BLDF 5.08/180F SN



A nagy teljesítményű busz alkalmazásokhoz használt erőteljes összekapcsolt megoldás 400 V-os kisegítő energialáncok esetében is használható, 18.5 A áramtovábbítási kapacitással. A nagy szorító kapacitás (2,5 mm² huzalkeresztmetszet) különösen előnyös hosszú buszkábelek vagy nagyáramok esetében az alacsony feszültségcsökkenés miatt.
Négy peremes aljzat változat, beleértve a szabadalmaztatott kioldó reteszt, amely lehetővé teszi a felhasználóbarát kihúzási kialakításokat.
Specifikációk:
• 0,20 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
• 400 V (IEC)
• 18,5 A (IEC)

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLDF 5.08/02/180F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000930000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817252 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/02/180F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1001220000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817955 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/03/180F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000950000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817085 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/03/180F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1012060000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248818037 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/04/180F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000960000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817344 | |
| Qty. | 40 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/05/180F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000970000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817337 | |
| Qty. | 32 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/06/180F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000980000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817375 | |
| Qty. | 28 ST | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLDF 5.08/05/180F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1065080000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817856 | |
| Qty. | 32 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/06/180F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1065090000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817801 | |
| Qty. | 28 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/07/180F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000990000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817474 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/07/180F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1065110000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817832 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/08/180F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1001000000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817559 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLDF 5.08/08/180F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1065120000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248817658 | |
| Qty. | 24 ST | |

### BLF 5.08HC/90 SN

Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:
A BLZP 5,08HC csatlakozóhüvely BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú
A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accessories

## Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000030001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248689965 | |
| Qty. | 180 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001530000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693337 | |
| Qty. | 180 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000040001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248689972 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001540000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693344 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 2766910000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4064675022527 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 2764380000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4064675017332 | |
| Qty. | 120 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000050001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248689989 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/04/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001550000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693351 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000060001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248689996 | |
| Qty. | 72 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/05/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001560000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693368 | |
| Qty. | 72 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000070001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690008 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/06/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001570000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693375 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/07/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001580000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693382 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000090001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690022 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/08/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001590000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693399 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001600000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693405 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/10/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000110001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690046 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/10/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001610000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693412 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000120001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690060 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001620000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693429 | |
| Qty. | 30 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000130001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690084 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001630000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693436 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/13/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000140001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690091 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/13/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001640000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693443 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/14/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000150001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690107 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/14/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001650000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693450 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/15/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001660000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693467 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000170001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690121 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001670000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693474 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000180001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690138 | |
| Qty. | 18 ST | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLF 5.08HC/17/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001680000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693481 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000190001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690145 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/18/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001690000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693498 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1000200001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690152 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/19/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001700000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693504 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/20/90 SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1001710000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248693511 | |
| Qty. | 18 ST | |

### BLF 5.08HC/90F SN

Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:
A BLZP 5,08HC csatlakozóhüvely BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú
A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLF 5.08HC/02/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000220001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690183 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/02/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002090000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694044 | |
| Qty. | 90 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/03/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000230001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690190 | |
| Qty. | 72 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/03/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002100000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694051 | |
| Qty. | 72 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/04/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000240001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690206 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/04/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002110000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694068 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/05/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002120000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694075 | |
| Qty. | 48 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/06/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000260001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690220 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/06/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002130000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694082 | |
| Qty. | 42 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/07/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002140000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694099 | |
| Qty. | 36 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLF 5.08HC/08/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000280001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690244 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/08/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002150000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694105 | |
| Qty. | 36 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/09/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002160000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694310 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/10/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000300001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690268 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/10/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002170000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694327 | |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/11/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002180000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694334 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/12/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000320001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690282 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/12/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002190000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694341 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/13/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002200000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694358 | |
| Qty. | 24 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/14/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002210000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694365 | |
| Qty. | 18 ST | |

# WMF 2.5 DI BLZ PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BLF 5.08HC/15/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002220000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694372 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/16/90F SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1000360001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248690329 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/16/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002230000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694389 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/17/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002240000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694396 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/18/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002250000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694402 | |
| Qty. | 18 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/19/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002260000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694419 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/20/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1002270000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248694433 | |
| Qty. | 12 ST | |
| Típus | BLF 5.08HC/21/90F SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1477230000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| GTIN (EAN) | 4050118284546 | |
| Qty. | 12 ST | |