Data sheet

CH20M45 FC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A CH20M készülékház fronteleme számos opciót kínál az egyedi kialakításhoz és funkcionalitáshoz. Különböző olyan nyomtatási módszerek közül választhat, mint például a címkenyomtatás és a lézeres gravírozás, amelyekkel precíz és tetszetős szerkezeti kialakítást érhet el.
Az elektronikus komponensek számára lézeres kivágások is lehetségesek. Jelölők is használhatók. A frontelem csuklós fedéllel szerelhető fel, de anélkül is használható.

Általános rendelési adatok

Változat	Első elem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Első elem, Szélesség: 45 mm
Rendelési szám	1164800000
Típus	CH20M45 FC BK 2010
GTIN (EAN)	4032248954810
Qty.	30 Darab

Data sheet

CH20M45 FC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	15.5 mm	Mélység (coll)	0.6102 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	10.35 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-25 °C...85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
Páratartalom	5 – 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66 GF 30
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	Műanyag	Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

Általános adatok

Szín	fekete	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Információ az egész szerelvényre vonatkozóan, lásd a hivatkozott cikkeket	CH20M45 B BK/OR 2010
Tokozási opció	Nem		

Komponens tulajdonságok

Flip cover mountable	Nem	Marker integrateable	Nem

testreszabási lehetőségek

Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetséges	Igen	Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetséges	Igen
Customer specific order process	See guideline under downloads	Alternitive colours	More on request
Processing possibilities	Laser processing, Milling		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

CH20M45 FC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Product image

Méretrajz