

## IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



预装 IE-导线

### 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | USB 电缆, USB A Mini, 服务接口, USB A Mini, 0.3 m |
| 订货号        | <a href="#">2488200000</a>                  |
| 类型         | IE-FCML-MINIUSB-0.3M                        |
| GTIN (EAN) | 4050118498080                               |
| 数量         | 1 items                                     |

**IE-FCML-MINIUSB-0.3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

**尺寸和重量**

|    |       |         |             |
|----|-------|---------|-------------|
| 长度 | 0.3 m | 长度 (英寸) | 11.811 inch |
| 净重 | 31 g  |         |             |

**温度**

|      |      |
|------|------|
| 存储温度 | 工作温度 |
| 安装温度 |      |

**环保产品合规**

|            |                |
|------------|----------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求           |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

**电缆技术参数**

|      |    |
|------|----|
| 护套颜色 | 黑色 |
|------|----|

**基本技术信息**

|        |    |      |      |
|--------|----|------|------|
| 外壳基本材料 | PA | 防护等级 | IP64 |
|--------|----|------|------|

**右插头**

|       |   |
|-------|---|
| 插头, 右 | USB A Mini, IP20, 孔式端头, 笔直, 服务接口, 塑料, 带屏蔽 |
|-------|---|

**左插头**

|       |   |
|-------|---|
| 插头, 左 | USB A Mini, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
|-------|---|

**电缆结构**

|      |    |
|------|----|
| 护套颜色 | 黑色 |
|------|----|

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001408    | ETIM 9.0    | EC001408    |
| ETIM 10.0   | EC001408    | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 |             |             |