Adatlap

CC DIA 30/4.2 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 30 x 30 mm, Furattal, Vevőspecifikus
Rendelési szám	1248470000
Típus	CC DIA 30/4.2 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118038798
Qty.	12 Darab

CC DIA 30/4.2 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	1.2 mm	Mélység (coll)	0.0472 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Átmérő	30 mm	Nettó tömeg	1.58 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.017 kg CO2 eq.

Általános adatok

Változat	ø 30 mm, 4,2 mm-es szerelő furattal	
Szélesség	30 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	Vevőspecifikus	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	M-Print PRO fájlt igényel	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MultiCard
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Furattal	

Készülékjelölők

Átmérő	30 mm	Halogén	Nem
Furatátmérő	4.20 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC DIA 30/4.2 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

A kép illusztráció

Felhasználási példa