

MF 8/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



MultiMark MultiFit

用于竞争对手的连接器。
 弹性表面层令安装更为简便。
 特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。
 采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

通用订货数据

版本	端子标记, 8 x 5 mm, 白色
订货号	251850000
类型	MF 8/5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118531343
数量	600 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.7 mm	深度 (英寸)	0.0276 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	0.01 g		

温度

工作温度范围	-50...90 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

类型	无卤	宽度	5 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-50 °C	颜色编码	白色
卤素	不	基础材料	PC-ABS, TPU
打印标志	空白	适用的打印机	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
工作温度范围	-50...90 °C		

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

应用举例



MF 8/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本	
订货号	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
数量	1 ST		

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK ROLLER MF	版本	
订货号	2518600000		
GTIN (EAN)	4050118531305		
数量	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	版本	
订货号	2661610000		
GTIN (EAN)	4050118681222		
数量	1 ST		