Adatlap

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelence-szerszám
Rendelési szám	1389190000
Típus	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

Adatlap

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	226.26 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	1.7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.5 Nm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: • Nyomatékcsavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet • Cserélhető penge AF13

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty ® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SW9	Változat
Rendelési szám	1254630000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118054194	
Qty.	1 ST	
Típus	SCREWTY SW10	Változat
Rendelési szám	1254640000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118048599	
Qty.	1 ST	
Típus	SCREWTY SW12	Változat
Rendelési szám	2598970000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118781151	
Qty.	1 ST	
Típus	SCREWTY SW13	Változat
Rendelési szám	1254650000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118051834	
Qty.	1 ST	
Típus	SCREWTY SW15	Változat
Rendelési szám	1290830000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118084320	
Qty.	1 ST	
Típus	SCREWTY SW17	Változat
Rendelési szám	1254660000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118051841	
Qty.	1 ST	
Típus	SCREWTY SW18	Változat
Rendelési szám	1254670000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118051858	
Qty.	1 ST	

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SCREWTY SW19	Változat
Rendelési szám	1254680000	Cserélhető penge tömszelence szerszámhoz
GTIN (EAN)	4050118048827	
Qty.	1 ST	