Adatlap

CC-M 30/60 2X3 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt.A magas technológiai igényeket támasztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.
Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, ezüst
Rendelési szám	1474220000
Típus	CC-M 30/60 2X3 AL SDR
GTIN (EAN)	4050118290691
Qty.	1 Darab

CC-M 30/60 2X3 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	dugaszolható, 3,5 mm-es szerelő furattal		
Szélesség	60 mm		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		
Szín	ezüst		
Alapanyag	Krómbevonatú alumínium (AL), Eloxált alumínium		
Nyomtatott karakterek	M-Print PRO fájlt igényel		
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MetalliCard	
Címkemező mérete	30.2 x 57.2 mm		
kompatibilis nyomtató			
Jelölők száma kombinációnként	1 MetalliCard = Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…130 °C		

Készülékjelölők

Furatátmérő	3.30 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 30/60 2X3 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa