

**IE-PI-SCRJ-POF-QA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

**通用订货数据**

版本	SC 插芯, 插头插芯 SCRJ, POF, 可重新连接
订货号	<a href="#">2564960000</a>
类型	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
数量	10 items

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	56 mm	深度 (英寸)	2.2047 inch
高度	10.5 mm	高度 (英寸)	0.4134 inch
宽度	13.2 mm	宽度 (英寸)	0.5197 inch
净重	1.6 g		

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**通用参数**

物品描述	插头插芯 SCRJ, POF, 可重新连接	颜色编码	其他
外壳基本材料	PA 66	最大护套直径	8 mm
最小护套直径	5 mm	安装方式	螺钉安装
防护等级	带外壳 IP67	插拔次数	≥ 500
构成	插头和法兰插芯, 适用 1、4 和 14 模式的外壳	光纤类型	POF
插入损耗	≤ 1.0 dB	端口 1	SCRJ
端口 2	螺钉	单股导线的最小直径	2.1 mm
端头材料	Arcap	防尘盖材料	TPE
单股导线的最大直径	2.3 mm		

**通用标准**

连接器标准	IEC 61754-24
-------	--------------

**分类**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**IE-PI-SCRJ-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****...用于塑料光纤电缆(POF)**

压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点

**通用订货数据**

类型	HTX-IE-POF-QA	版本
订货号	<a href="#">2602860000</a>	
GTIN (EAN)	4050118615043	
数量	1 ST	

**防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

**通用订货数据**

类型	IE-PP-V14P	版本
订货号	<a href="#">1058280000</a>	
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

**剪刀**

魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

**通用订货数据**

类型	SCISSORS KEVLAR	版本
订货号	<a href="#">1208910000</a>	
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	

**IE-PI-SCRJ-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****工具**

- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

**通用订货数据**

类型	MULTI-STRIPAX IE-POF	版本
订货号	<a href="#">1208880000</a>	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4032248990276	
数量	1 ST	