Adatlap

# HDC 24D TOBU 1M40G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

IP65

RoHS COMPLIANT

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40 |
| Rendelési szám | 1488400000 |
| Típus | HDC 24D TOBU 1M40G CS |
| GTIN (EAN) | 4050118378276 |
| Qty. | 1 Darab |

# HDC 24D TOBU 1M40G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 73 mm | Mélység (coll) | 2.874 inch |
| Magasság | 72 mm | Magasság (coll) | 2.8346 inch |
| Szélesség | 58.5 mm | Szélesség (coll) | 2.3031 inch |
| Nettó tömeg | 159.28 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | | |
|---|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | |
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Fúróolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Gázolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Etilalkohol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Sebességváltó-olaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hidraulikaolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hűtőközeg |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Mosóbenzin |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Izzadság |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Prémium benzin |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Víz |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | UV |
| | Vegyszerállóság | Instabil |
| | Anyag | Ózon |
| | Vegyszerállóság | Instabil |

### Méretek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kábelbevezetés | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 73 mm | B ház magasság | 72 mm |

# HDC 24D TOBU 1M40G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Verzió

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tömszelencék száma | 0 | Kábelbevezetések mérete | M 40 |
| Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész | Fedél | burkolat nélkül |
| Felső kábelbevezetések száma | 1 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 |
| Ház kivitele | Felső kábelbemenet, Dugóház | Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen |
| Kivitel | magas | Telepítési szerkezeti méret | 4 |
| Kábelbevezetés | menetes | Típus | Dugó |
| Szorítós változat | Oldalt rögzítő bilincs | Tömítés | tömítés nélkül |
| Belső menet | M 40 | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 4 | Suitable for ModuPlug® | Igen |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

# HDC 24D TOBU 1M40G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Fedél

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.
Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.
A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.
A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | HDC 10B DMDQ 2QB | Változat |
| Rendelési szám | 1665240000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190421946 | |
| Qty. | 1 ST | |

### IP68 verzió

A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.
A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.
A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | VG M40 - MS 68 | Változat |
| Rendelési szám | 1772250000 | VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4032248129904 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | VG M40-1/K68 | Változat |
| Rendelési szám | 1909890000 | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536818 | |
| Qty. | 10 ST | |