

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。
外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。
考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。
所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制
成。

通用订货数据

订货号	2568530000
类型	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
数量	1 items

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

255 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码

黑色

表面处理

经粉末喷涂处理

通用参数

外壳设计

穿体式插座外壳

阻燃等级符合 UL 94

None

颜色编码

黑色

表面处理

经粉末喷涂处理

不含卤素

false

防护等级

IP68, 插接状态下

重要注意事项

产品信息

内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。

分类

ETIM 8.0

EC000437

ETIM 9.0

EC000437

ETIM 10.0

EC000437

ECLASS 14.0

27-44-02-02

ECLASS 15.0

27-44-02-02

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**冷压接**

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

类型	HDC HP 550 F 25	版本
订货号	1220570000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4050118003840	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 F 50	版本
订货号	1177100000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248970919	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 F 70	版本
订货号	1268820000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4050118057584	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 F 95	版本
订货号	1079810000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248841707	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 F 150	版本
订货号	1079830000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248842018	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 F 120	版本
订货号	1079820000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248841806	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 F 185	版本
订货号	1079840000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248841905	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 F 240	版本
订货号	1120600000	HDC - 插芯, 插座, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248901609	
数量	1 ST	