

HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Accessories |
| 订货号 | 2566020000 |
| 类型 | HDC MBUS CF 9.7 |
| GTIN (EAN) | 4050118575866 |
| 数量 | 10 items |

HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

3.17 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

屏蔽套管常规信息

电缆外径

最小

9.2 mm

标称

9.7 mm

最大

9.7 mm

材料

黄铜材质

分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

工具



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 类型 | HDC MBUS CI A 9.2-10.3 | 版本 |
| 订货号 | 2592700000 | Crimping tool insert |
| GTIN (EAN) | 4050118603903 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MBUS CT A 9.2-10.3 | 版本 |
| 订货号 | 2592690000 | Pressing tool |
| GTIN (EAN) | 4050118603798 | |
| 数量 | 1 ST | |