数据信息页

P BAG SET 9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来,可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

版本	工具,附件
订货号	<u>2579480000</u>
类型	P BAG SET 9
GTIN (EAN)	4050118628081
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
	2026-02-28T00:00:00+01:00

P BAG SET 9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

R	┪	-紅]重	Ē

深	170 mm	深度 (英寸)	6.6929 inch
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch
宽度	260 mm	 宽度 (英寸)	10.2362 inch
	1289.1 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028	

PW6 技术数据

PW6 技术数据			
物品描述	工具包, 已装配		
	,		
ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 9.0	21-10-01-90
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-10-01-90
ECLASS 11.0	21-10-01-90	ECLASS 12.0	21-10-01-90
ECLASS 13.0	21-10-01-90	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG SET 9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

未装配



车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来, 可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考 虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线 和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

类型 P BAG 订货号 <u>2548180000</u> GTIN (EAN)

4050118557916

数量

版本 工具,附件

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线 的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和 铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准,切割工具(KT 8 至 KT 22)还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护 绝缘层, 电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型 订货号 9002650000 GTIN (EAN) 4008190020163

版本

断线工具,单手操作式切割工具

数量

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、 风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆

3

- 自动调整功能,无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

P BAG SET 9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

类型 STRIPAX ULTIMATE 订货号 1468880000

GTIN (EAN) 4050118274158

数量

工具, 剥线及切割工具

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型 PZ 10 HEX 订货号

1445070000 4050118250312

GTIN (EAN) 数量 1 ST 版本

管状端头压接工具, 0.25mm², 10mm², 六角形压接

非接触式电压测试仪



- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示: 视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

通用订货数据

类型 订货号 2436670000 GTIN (EAN) 4050118450033

测试工具, 电缆检测仪

数量 1 ST

编制日期 05.11.2025 10:19:10 MEZ

4 目录日期 / 图纸