Adatlap

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a követező szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Automata csupaszoló
Rendelési szám	1534740000
Típus	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Qty.	1 Darab

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	230 mm	Mélység (coll)	9.0551 inch
Magasság	520 mm	Magasság (coll)	20.4724 inch
Szélesség	254 mm	Szélesség (coll)	10 inch
Nettó tömeg	17000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatikus csupaszolás

Hajtás	Elektropneumatikus	Impulzus idő	kb. 3 s
Kihúzott hossz	20 - 120 mm	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Max. szétszerelési hossz	120 mm
Max. szétszerelési terület	11.90	Betét hossza	80 mm
Min. szétszerelési hossz	25 mm	Min. szétszerelési terület	3.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a követező szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA VRM 0,55	Változat
Rendelési szám	2007320000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392685	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 0,78	Változat
Rendelési szám	2007330000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392692	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 1,13	Változat
Rendelési szám	2007340000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392814	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 1,65	Változat
Rendelési szám	2007350000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392746	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 2,09	Változat
Rendelési szám	1120920000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248901869	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 2,53	Változat
Rendelési szám	2007360000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392562	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 3,01	Változat
Rendelési szám	2007370000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392555	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 3,49	Változat
Rendelési szám	2007380000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qty.	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	AIMESA VRM 4,37	Változat
Rendelési szám	2007390000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392807	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 6,20	Változat
Rendelési szám	1120910000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248901920	
Qty.	1 ST	
Típus	4-FOLD BLADE PS AM 12	Változat
Rendelési szám	2819820000	Automata gépek, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4064675343363	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 0,55	Változat
Rendelési szám	2007320000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392685	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 0,78	Változat
Rendelési szám	2007330000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392692	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 1,13	Változat
Rendelési szám	2007340000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392814	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 1,65	Változat
Rendelési szám	2007350000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392746	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 2,09	Változat
Rendelési szám	1120920000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248901869	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 2,53	Változat
Rendelési szám	2007360000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392562	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 3,01	Változat
Rendelési szám	2007370000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392555	
Qty.	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	AIMESA VRM 3,49	Változat
Rendelési szám	2007380000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 4,37	Változat
Rendelési szám	2007390000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392807	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 6,20	Változat
Rendelési szám	1120910000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248901920	
Qty.	1 ST	
Típus	4-FOLD BLADE PS AM 12	Változat
Rendelési szám	2819820000	Automata gépek, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4064675343363	
Qty.	1 ST	