Adatlap

CLI C 2-4 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, sárga
Rendelési szám	1568261661
Típus	CLI C 2-4 GE/SW M CD
GTIN (EAN)	4008190006174
Qty.	250 Darab

CLI C 2-4 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0.315 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	0.21 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Nyomtatás tájolása	vízszintes		
Nyomtatás típusa	Standard		
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás		
Változat	CD		
Szélesség	7 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		
Szín	sárga		
Halogén	Igen		
Szigetelés keresztmetszete, max.	10		
Alapanyag	PVC, puha, kadmium nélkül		
Nyomtatás színe	fekete		
Nyomtatott karakterek	Nagybetűk		
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	Tekercs	
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés		
Jelölők száma kombinációnként	1 Reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C		
Impresszum	M		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	10 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4 mm	Vezeték külső átm.	4 - 10 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2.5 - 16 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI C 2-4 GE/SW M CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció