

**HDC HP550 ABGR CR 1P M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。

外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。

考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。

所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制成。

**通用订货数据**

版本	, 安装尺寸: 550
订货号	<a href="#">2599920000</a>
类型	HDC HP550 ABGR CR 1P M32
GTIN (EAN)	4064675071228
数量	1 items

**HDC HP550 ABGR CR 1P M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

**尺寸和重量**

深	59.8 mm	深度(英寸)	2.3543 inch
高度	89.9 mm	高度(英寸)	3.5394 inch
宽度	80.95 mm	宽度(英寸)	3.187 inch
净重	305 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

颜色编码	黑色	表面处理	经粉末喷涂处理
------	----	------	---------

**通用参数**

外壳设计	背板外壳	安装尺寸	550
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
表面处理	经粉末喷涂处理	不含卤素	false
BG	550	防护等级	IP68, 插接状态下

**尺寸**

宽度	80.95 mm
----	----------

**重要注意事项**

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。
------	---

**分类**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC HP550 ABGR CR 1P M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

