Adatlap

CLI M 2-4 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A CLI M azonosító jelölők a CLI MH tartócsíkokba csúsztathatók és kábelkötőkkel rögzíthetők. A rendszer különösen alkalmas nagy vezeték- és kábel-keresztmetszetekhez.Előnyök:

- Kombinált jelölő kábelek és csövek jelöléséhez
- Egy méret valamennyi 16 mm² feletti mérethez
- Korlátlan kombinációs lehetőségek
- Zárt, tartósan rögzített jelölések
- Rendkívül jó olvashatóság

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, sárga
Rendelési szám	1568301742
Típus	CLI M 2-4 GE/SW / CD
GTIN (EAN)	4008190021849
Qty.	500 Darab

CLI M 2-4 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Szélesség	11.3 mm	Szélesség (coll)	0.4449 inch
Nettó tömeg	0.15 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Nyomtatás tájolása	vízszintes		
Nyomtatás típusa	Standard		
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás		
Változat	CD		
Szélesség	11.3 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		
Szín	sárga		
Halogén	Igen		
Alapanyag	PVC, puha, kadmium nélkül		
Nyomtatás színe	fekete		
Nyomtatott karakterek	Szimbólumok		
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	Tekercs	
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés		
Jelölők száma kombinációnként	1 Reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C		
Impresszum	/		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	317 mm
Vezeték külső átmérő, min.	10 mm	Vezeték külső átm.	10 - 317 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI M 2-4 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

CLI M 2-4 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartók

A CLI M azonosító jelölők a CLI MH tartócsíkokba csúsztathatók és kábelkötőkkel rögzíthetők. A rendszer különösen alkalmas nagy vezeték- és kábel-keresztmetszetekhez.Előnyök:

- Kombinált jelölő kábelek és csövek jelöléséhez
- Egy méret valamennyi 16 mm² feletti mérethez
- Korlátlan kombinációs lehetőségek
- Zárt, tartósan rögzített jelölések
- Rendkívül jó olvashatóság

Általános rendelési adatok

Típus	CLI MH 110 HSTR	Változat
Rendelési szám	0189400000	CableLine, Tartozékok, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190144784	
Qty.	100 ST	
Típus	CLI MH 70 HSTR	Változat
Rendelési szám	0524400000	CableLine, Tartozékok, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190075057	
Qty.	100 ST	