Adatlap

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 200 x 200 mm, sárga
Rendelési szám	1700560001
Típus	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896225
Qty.	10 Darab

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.05 mm	Mélység (coll)	0.002 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7.874 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	10.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	200 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatott karakterek	Szimbólumok	
Number of markers per packaging unit	10	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációnként	1
Jelölők száma kombinációnként	1 Label sheet = 1 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C	
Impresszum	Villám háromszögben	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok