

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









WS/DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性,易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸,适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要,尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势:表面材料的印刷效果出色,保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率,标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固,印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料, 易于安装
- 标签区域大,优化清晰度
- 独立于生产厂家,因此具备高度的灵活性

通用订货数据

版本	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色
订货号	<u>2619770000</u>
类型	DEK 5/5 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626315
数量	10000 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス	<u> </u>		
て、江川王里			
	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
	5 mm		0.1968 inch
重	0.07 g		
温度			,
L作温度范围	-5090 °C		
不保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
通用数据			
]]印方向	水平和垂直的	类型	无卤
]ロカロ 	<u>小十州垂直的</u> 5 mm		
_{] [5}] 大工作温度	90 °C		-50 °C
及人工下 <i>画</i> 及 顶色编码	 白色		 不
《巴编吗	PC-ABS, TPU		
^{多吨约科} 示记区域大小	4.5 x 4.7 mm		工 THM MULTIMARK, THM
小匠区域入小	4.5 x 4.7 IIIII	で出る孔がい	MULTIMARK PLUS
工作温度范围	-5090 °C	应用/制造商	Weidmueller
重要注意事项	<u> </u>		
≃品信息	需要外部辊架 1302920000		
类	1		
TIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
TIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
TIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
CLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
CLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
CLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
CLASS 15.0	27-28-11-01		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM-TB 25/360 SW 订货号 2005090000

4050118390216

数量

GTIN (EAN)

版本 Ink ribbon

1 ST

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER TB	版本
订货号	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER TB 版本

订货号 <u>2661600000</u> GTIN (EAN) 4050118681246

数量 1 ST