Data sheet

WS 8/5 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.
A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, kék
Rendelési szám	1773521693
Típus	WS 8/5 MC NE BL
GTIN (EAN)	4032248141715
Qty.	720 Darab

Data sheet

WS 8/5 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	0.14 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.001 kg CO2eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6	
Szélesség	5 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	kék	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	üres	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MultiCard
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller, Allen-Bradley	

Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

WS 8/5 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Rajz