Adatlap

TM 206/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

TM hüvelyeink kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztatható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztatható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

Általános rendelési adatok

Változat	TM, Aljzat x 18 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 14 - 22 mm
Rendelési szám	1806200000
Típus	TM 206/12 V0
GTIN (EAN)	4032248275717
Qty.	200 Darab

TM 206/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0.7087 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	1.12 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	18 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	Áttetsző
Alapanyag	PVC	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	35 mm²
Vezeték külső átmérő, max.	22 mm	Vezeték külső átmérő, min.	14 mm
Vezeték külső átm.	14 - 22 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	35 - 120 mm²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

TM 206/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1718411693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190397456	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1718411687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190348984	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1718411688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398682	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1718411686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190397463	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1718411044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190348977	
Qty.	320 ST	

TM 206/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Blank



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12/18 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1421160000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118225006	
Qty.	240 ST	
Típus	TM-I 12/18 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1409630000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118210835	
Qty.	240 ST	
Típus	TM-I 12/18 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1421150000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 30 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4050118224870	
Qty.	240 ST	
Típus	TM-I 12/18 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1421170000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118224931	
Qty.	240 ST	
Típus	TM-I 12/18 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1323730000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118126785	
Qty.	240 ST	