Adatlap

MF-W 9/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 9 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 WAGO, Legrand, fehér
Rendelési szám	1816290000
Típus	MF-W 9/6 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248306336
Qty.	500 Darab

MF-W 9/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0.3543 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	0.15 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.001 kg CO2 eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	6 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	üres	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MultiCard
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	WAGO, Legrand	

Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	6.00 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

MF-W 9/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



Rajz