Adatlap

MF 10/10 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 10 mm, Raszter mm-ben (P): 10.00 Phoenix, Entrelec, Vevőspecifikus
Rendelési szám	1856770000
Típus	MF 10/10 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248400874
Qty.	40 Darab

MF 10/10 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	0.28 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.005 kg CO2 eq.

Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes	
Nyomtatás módja	MC Laser	
Szélesség	10 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	Vevőspecifikus	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatott karakterek	M-Print PRO fájlt igényel	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MultiCard
Jelölők száma kombinációnként	1 MultiCard = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Phoenix, Entrelec	

Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	10.00 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

MF 10/10 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz