Adatlap

SAIB-VSB-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak.
A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

Általános rendelési adatok

Változat	Dugaszolható szelepcsatlakozó (helyszínen összeszerelt), Pólusszám: 3, B építési forma ipar (11 mm), Áramkör nélkül, 250 V, 0.34…1.5 mm²
Rendelési szám	1873170000
Típus	SAIB-VSB-3P/250/9-OB
GTIN (EAN)	4032248495405
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2027-02-28T00:00:00+01:00

Adatlap

SAIB-VSB-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	22 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	3	Kódolás	B építési forma ipar (11 mm)
Érintkező felület	CuSn	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 6 GF
Szigetelési ellenállás	108 Ω	Kábelátmérő, max.	7 mm
Kábelátmérő, min.	4.5 mm	Érintkező anyaga	CuZn
Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.34 mm²
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	10 A
Védelmi osztály	IP65, IP67, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≤ 50
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	PG 9
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Áramkör nélkül
Ház hőmérsékleti tartománya	-30…+90 °C	Csatlakozási keresztmetszet, max.	1.5 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.34 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		


SAIB-VSB-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás

