

**KTBLQL1258040S4B1 LL1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

多年来，Klippon® 品牌代表着接线盒领域的技术和品质。Klippon® TB Large系列的钢板接线盒主要针对需要为敏感电子组件（DCS分配或泵控制）提供可靠保护的应用而设计。各种外部尺寸意味着与以前的接线盒系列相比，可以在接线盒中放置更多组件。设计Klippon® TB Large接线盒时，我们将在您创建和实现项目时提供广泛的支持。

**通用订货数据**

版本	Klippon TBL (大型接线盒), 空接线箱, 高度: 1250 mm, 宽度: 800 mm, 深: 400 mm, 格兰板: 底部, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝
订货号	<a href="#">2698420000</a>
类型	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
数量	1 items

**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E508186

**尺寸和重量**

深	400 mm	深度 (英寸)	15.748 inch
高度	1250 mm	高度 (英寸)	49.2125 inch
宽度	800 mm	宽度 (英寸)	31.496 inch
安装尺寸 - 高度	896 mm	安装宽度	840 mm
净重	160000 g		

**温度**

工作温度	-50 °C...135 °C
------	-----------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**上方 / 下方可联接电缆接头数量**

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

**接线盒认证号**

符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	符合性证明编号 (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
空接线盒认证编号 (ATEX)	CML 20ATEX3029U	空接线盒认证编号 (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U

**通用参数**

盒盖材料厚度	2.5 mm	格兰板材料强度	3 mm
材料强度	2 mm	最高操作温度	135 °C
最低操作温度	-50 °C	顶盖附件	四分之一转紧固件, 带方形插芯
表面处理	拉丝	抗冲击力	7 J ATEX 版本, 10 J 标准版本
AF 尺寸	10 mm	防护等级	IP66
基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	密封圈材料	硅胶
接线盒固定	6 个焊接安装脚, 带 14 mm 孔	吊环型号	4 个焊接眼板
法兰板安装	M6 外六角槽头螺钉 SW10	格兰板	底部
开口宽度	725 mm	盖的开口角度	100.00 °
法兰板	是	盖板	是

**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


开口高度	1175 mm	接地螺栓	接线盒 C 侧
<b>重要注意事项</b>			
产品信息	The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.		
<b>分类</b>			
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****遮雨棚**

如果将雨罩安装在不寻常的气候区域，例如雨量很大或阳光直射的极端气候区域，则雨罩可为接线盒提供理想的额外保护。

**通用订货数据**

类型	KTBLRNHD8040S4B LL1	版本
订货号	<a href="#">2698530000</a>	Klippon TBL (大型接线盒), 遮雨棚, 高度: 175 mm, 宽度: 816 mm,
GTIN (EAN)	4064675026686	深: 550 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝, 银色
数量	1 ST	