#### KTBLQL15010050\$4B1 LL1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





多年来,Klippon® 品牌代表着接线盒领域的技术能力和品质。Klippon® TB Large系列的钢板接线盒主要针对需要为敏感电子组件(DCS分配或泵控制)提供可靠保护的应用而设计。各种外部尺寸意味着与以前的接线盒系列相比,可以在接线盒中放置更多组件。设计Klippon® TB Large接线盒时,我们将在您创建和实现项目时提供广泛的支持。

#### 通用订货数据

版本	Klippon TBL (大型接线盒), 空接线箱, 高度: 1500 mm, 宽度: 1000 mm, 深: 500 mm, 格兰板: 底部, 基
	础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝
订货号	<u>2698430000</u>
类型	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
数量	1 items

## KTBLQL15010050S4B1 LL1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

ш	'#łł.	
	300	

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL网站</u>
证书号 (cULus)	E508186

#### 尺寸和重量

深	500 mm	深度 (英寸)	19.685 inch
高度	1500 mm	 高度 (英寸)	59.055 inch
宽度	1000 mm	 宽度 (英寸)	39.37 inch
安装尺寸 - 高度	1146 mm	 安装宽度	1040 mm
	210000 g		

#### 温度

工作温度 -50 ℃...135 ℃

#### 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 上方 / 下方可联接电缆接头数量

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

#### 接线盒认证号

符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	符合性证明编号 (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
空接线盒认证编号 (ATEX)	CML 20ATEX3029U	空接线盒认证编号 (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
证书号 (cULus)	E508186		

### 通用参数

盒盖材料厚度	2.5 mm	格兰板材料强度	3 mm
材料强度	2 mm	最高操作温度	135 °C
最低操作温度	-50 °C	顶盖附件	四分之一转紧固件,带方形 插芯
表面处理	拉丝	抗冲击力	7 J ATEX 版本, 10 J 标准版 本
AF 尺寸	10 mm	防护等级	IP66
基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	密封圈材料	
接线盒固定	6 个焊接安装脚,带 14 mm 孔	吊环型号	4 个焊接眼板
法兰板安装	M6 外六角槽头螺钉 SW10	 格兰板	 底部
开口宽度	925 mm		100.00 °
法兰板	是	盖板	是





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

开口高度	1425 mm	接地螺栓	接线盒 C 侧
重要注意事项			
产品信息		are included in the delivery scope of heet steel. Fixing material is only inc	the enclosure. The mounting plates are luded for the mounting plates.
分类			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

目录日期/图纸 3

# KTBLQL15010050S4B1 LL1




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



## KTBLQL15010050S4B1 LL1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 遮雨棚



如果将雨罩安装在不寻常的气候区域,例如雨量很大或阳 光直射的极端气候区域,则雨罩可为接线盒提供理想的额 外保护。

#### 通用订货数据

类型 KTBLRNHD10050S4B LL1 版本

订货号 <u>2698540000</u> GTIN (EAN) 4064675026693

数量 1 ST

Klippon TBL(大型接线盒), 遮雨棚, 高度: 175 mm, 宽度: 1016 mm,

深: 650 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝, 银色

目录日期/图纸 5