Adatlap

# SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak.
A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Dugaszolható szelepcsatlakozó (helyszínen összeszerelt), Pólusszám: 4, C építési forma DIN (8 mm), Áramkör nélkül, 250 V, 0.25...0.75 mm² |
| Rendelési szám | 1873230000 |
| Típus | SAIB-VSCD-4P/250/7-OB |
| GTIN (EAN) | 4032248495450 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Utolsó rendelési dátum | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

# Adatlap

## SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 12 g |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | C építési forma DIN (8 mm) |
| Érintkező felület | CuSn | LED | Nem |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Ház fő anyaga | PA 6 GF |
| Szigetelési ellenállás | 108 Ω | Kábelátmérő, max. | 6 mm |
| Kábelátmérő, min. | 4.5 mm | Érintkező anyaga | CuZn |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.75 mm² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.25 mm² |
| Névleges feszültség | 250 V | Névleges áram | 6 A |
| Védelmi osztály | IP65, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | ≤ 50 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Kábelcsavarzat | PG 7 |
| Árnyékolás csatlakozás | Nem | Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Áramkör nélkül |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+90 °C | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0.75 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.25 mm² | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003623 | ETIM 9.0 | EC003623 |
| ETIM 10.0 | EC003623 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 | | |


# SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

### Méretrajz




### Póluskiosztás

