Adatlap

HDC-CM-1BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibilis és általános célú – a megfelelő megoldás sok alkalmazáshoz A ConCept egy modulokból és keretekből álló moduláris rendszer. Együttesen egy teljes betétet alkotnak, ami egyszerűen beintegrálható egy HDC-házba. A szabadalmaztatott moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy Ön egyéni csatlakozási verziókat rakjon össze.
A sokféle táp-, jel- és adatátviteli modul további kiegészítését adják a pneumatikához való modulok, és az SC/LC (száloptikai) kábelek.
Mind a masszív, egy darabból álló modulkeretes kialakítás (választhatóan elérhető polikarbonát vagy cink-présöntvény) mind az integrált modul-eltávolító segédeszköz javítja a termék kezelését.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1894720000
Típus	HDC-CM-1BPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509195
Qty.	1 Darab

Adatlap

HDC-CM-1BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	40.4 mm	Magasság (coll)	1.5905 inch
Szélesség	11.4 mm	Szélesség (coll)	0.4488 inch
Hossz	34 mm	Hossz, inch	1.3386 inch
Nettó tömeg	14.08 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Szelepek száma	1	Modultest anyaga	PA 6.6
Elzáró	Igen	Ellenőrző nyomás	10 bar
Érintkező út	4 mm	Tömlő típusa	Csak PTFE-csövek használhatók
Csatlakozási keresztmetszet (belső)	4 mm	Tömítőanyag	NBR

Méret

Szélesség	11.4 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Aljzat magassága	40.4 mm		

Általános adatok

Pólusszám	1	Csatlakozás típusa	Csőcsatlakozás (pneumatika)
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Szigetelőanyag	PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással)	Típus	Hüvely
Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ConCept modul
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

Változat

Csatlakozás típusa	Csőcsatlakozás (pneumatika)	Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű

HDC-CM-1BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CM-1BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerelő szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-M0D	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	